

Protipovratni ventil HB-1/8-QS-4

Številka dela: 153447

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventilska funkcija | Protipovratna funkcija |
| Pnevmatični priključek 1 | QS-4 |
| Pnevmatični priključek 2 | R1/8 |
| Način pritrditve | privijačenje |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 142 l/min |
| Delovni tlak | -1 bar...10 bar |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Material ohišja | Medenina, nikljana |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Najmanjši diferenčni tlak, odpiranje | 0.1 bar |
| Najmanjši diferenčni tlak, zapiranje | 0.2 bar |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 11 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |