

# Krogelni ventil QH-QS-4

Številka dela: 153483

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Način upravljanja	ročno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	148 l/min
Nazivni premer	2.5 mm
Delovni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	PBTP
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Načelo tesnjenja	mehko
Konstruktivna zgradba	Krogelni ventil
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	12 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS