


Diferenčni regulator tlaka LRL1-1/8-QS-6

Številka dela: 153501

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Funkcija regulatorja	konstanten diferenčni tlak s funkcijo povratnega toka
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Način pritrditve	privijačenje
Nazivni pretok, odprt	155 l/min
Območje regulacije tlaka	2 bar...6 bar
Vstopni tlak 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zaščita pred aktiviranjem	zavarovanje z nasprotnim elementom
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljeni batni regulacijski ventil z neprekinjenim dovajanjem tlaka
Nazivni pretok zaprt	140 l/min
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	20 g
Material čepa za privitje	Medenina, nikljana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material navojnega tesnila	PTFE