


Diferenčni regulator tlaka LRL-3/8-QS-8

Številka dela: 153517

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Funkcija regulatorja | konstanten diferenčni tlak s funkcijo povratnega toka |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-8 |
| Način pritrditve | privijačenje |
| Nazivni pretok, odprt | 463 l/min |
| Območje regulacije tlaka | 2 bar...6 bar |
| Vstopni tlak 1 | 0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Material ohišja | Ojačan PBT |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Zaščita pred aktiviranjem | zavarovanje z nasprotnim elementom |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | neposredno krmiljeni batni regulacijski ventil z neprekinjenim dovajanjem tlaka |
| Nazivni pretok zaprt | 393 l/min |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 70 g |
| Material čepa za privitje | Medenina, nikljana |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material navojnega tesnila | PTFE |