

# Vtično-navojna zveza za pregradne stene QSSF-1/4-1/4-U

Številka dela: 153771

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                        |
| Nazivni premer                                | 5.3 mm                                                            |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje              | Prevleka                                                          |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                          |
| Zasnova                                       | pregrada                                                          |
| Velikost posode                               | 1                                                                 |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                        | glej certifikat                                                   |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                        |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                  |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C                                                    |
| Največji pritezni moment                      | 14 Nm                                                             |
| Teža izdelka                                  | 29 g                                                              |
| Način pritrditve                              | zunanji šestkotnik 11/16                                          |
| Pnevmatični priključek 1                      | notranji navoj 1/4 NPT                                            |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø gibke cevi 1/4"                                      |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita   | 14 °F...140 °F                                                    |
| Barva sprostilnega obroča                     | siva                                                              |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                   |
| Material ohišja                               | Medenina<br>nikljan                                               |
| Material sprostilnega obroča                  | POM                                                               |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR                                                               |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                    |