

T-vtična vez QST3-5/16T-1/4-U

Številka dela: 153807

FESTO

Vrtljiv za 360°, 4 odvodi.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,6 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	23 g
Število izhodov	4
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek, napajanje	za cevi z zunanjim premerom 5/16"
Pnevmatični priključek, izhod	za cevi z zunanjim premerom 1/4" za cevi z zunanjim premerom 5/16"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno