

Vtična tulka QSH-3/8-5/16-U


Številka dela: 153826

FESTO

zmanjšan.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	1,5 g
Pnevmatični priključek	Vtična tulka QS-5/16" Vtična tulka QS-3/8"
Barva sprostivnega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT