Zapirni ventil
HE-2-QS-3/8-U

Številka dela: 153983



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1	QS-3/8
Pnevmatični priključek 2	QS-3/8
Način upravljanja	ročno
Način pritrditve	izbirno: neposredna pritrditev pred prehodne izvrtine vgradnja v napeljavo
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	707.4 l/min
Nazivni premer	4.5 mm
Delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	obojestranski
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Teža izdelka	42 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR