


Zapirni ventil HE-2-1/2-QS-1/2-U

Številka dela: 153992

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Ventilska funkcija | 2/2, bistabilen |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/2 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-1/2 |
| Način upravljanja | ročno |
| Način pritrditve | neposredna pritrditve pred prehodne izvrtine Neposredna pritrditve prek navoja izbirno: |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 812.7 l/min |
| Nazivni premer | 4.7 mm |
| Delovni tlak | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Material ohišja | Ojačan PBT |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | batni drsnik |
| Način krmiljenja | neposredno |
| Smer toka | obojestranski |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistih prostorov | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura medija | 0 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 87 g |
| Material čepa za pravitje | Medenina, nikljana |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |