

Stikalni jeziček
DASI-Q11-35/40-A-SL
Številka dela: 1548155

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	35 40
Zasnova	za T-utor
za Ø bata	Ø35 Ø40
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	8 g
Način pritrditve	vpetje v T-utor z navojnim zatičem z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	jeklo pocinkano