

Quickstepper FSS-12-C

Številka dela: 15609
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Pnevmatično-mehansko zaporedno stikalo z 12 koraki in logičnim vezjem za zagon, na priključni plošči 2n.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,5 mm
Konstruktivna zgradba	Koračno stikalo, prištevalno
Padec tlaka potrditve	$\leq 0,5$ bar
Vstopni tlak potrditve	$\geq 1,5$ bar
Obratovalni tlak	2,5 ... 6 bar
Normalni imenski pretok	60 l/min
Min. dolžina impulza potrditve	50 ms
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 3D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex h IIC T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex h IIIC T125°C Dc
Temperatura EX odporne okolice	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 40 °C
Masa izdelka	450 g
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	ABS