


Nastavek cevi N-1/4-P-9-MS

Številka dela: 15632

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	6.5 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment	12 Nm
Teža izdelka	20 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za notranji Ø cevi 9 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina