


Nihajna prirobnica SUA-20

Številka dela: 157320

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 20 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -40 °C...90 °C |
| Teža izdelka | 41 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material elementa za pritrditev | gnetna aluminijeva zlitina |
| Material sornika | jeklo, pocinkano |
| Material tulke | vzmetno jeklo |
| Material ležaja | Umetna masa |
| Material vijakov | jeklo, pocinkano |
| Material varovalke | vzmetno jeklo |
| Material gredi | jeklo z zaščitno prevleko |