


Nihajna prirobnica SNGB-320

Številka dela: 157513

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	320
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	26636 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	litina s kroglastim grafitom
Material sornika	jeklo pocinkano
Material ležaja	Umetna masa
Material plošče	jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo pocinkano
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano