

Električni vmesnik CPX-CTEL-4-M12-5POL

Številka dela: 1577012

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	I-Port
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Teža izdelka	110 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Najdaljša dolžina kabla	20 m
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA PC
LED-prikazi	Stanje/diagnostika I-Port stanje modula Stanje bremenskega napajanja stanje napajanja sistema
Diagnostika	Komunikacijska napaka kratkostični moduli Modulno usmerjena diagnostika Podnapetost
Upravljalni elementi	Stikalo DIL
Največja naslovna količina, vhodi	32 bajt
Največja naslovna količina, izhodi	32 bajt
Parametriranje	diagnostično obnašanje fail-safe na Kanal prisiljevanje na kanal Nedejavni način na kanal parametri modula Način menjave orodja
Notranji čas cikla	1 ms na 1 bajt uporabniških podatkov
Dodatne funkcije	Način menjave orodja

Značilnost	Vrednost
Električni priključek	4 x doza 5-polni A-kodiran M12
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	tip. 65 mA
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Največji skupni tok izhodov na kanal	4 x 1,6 A
Največje tokovno napajanje na kanal	4 x 1,6 A
Ločitev potencialov, kanal – kanal	ne
Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo	Da, pri uporabi vmesnega napajanja
Število Device-vmesnikov	4