

# Servo motor EMMS-AS-40-M-LS-SR

Številka dela: 1578617

FESTO

brez pogona.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP54
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Imenska delovna napetost DC	360 V
Imenska napetost DC	360 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	4
Vrtljni moment mirovanja	0,26 Nm
Imenski vrtilni moment	0,22 Nm
Konica vrtilnega momenta	1 Nm
Imensko število vrtljajev	10.300 1/min
Maks. število vrtljajev	11.520 1/min
Imenska moč motorja	232 W
Imenski tok motorja	0,63 A
Konica toka	3,3 A
Motorna konstanta	0,344 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	22,1 mV/min
Upornost navitja, faza-faza	31 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	10,4 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	0,049 kgcm <sup>2</sup>
Masa izdelka	680 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	12 N
Dopustna radialna obremenitev osi	82 N
Dajalnik položaja rotorja	Resolver
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	SIN/COS analogni signali
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
MTTF, delna komponenta	80 let, enkoder položaja rotorja
MTTFd, delna komponenta	160 let, enkoder položaja rotorja