

Testirnik senzorja SM-TEST-1

Številka dela: 158481

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Območje delovne napetosti DC	12 V...20 V
Napajanje	dve 9-voltni blokovni bateriji
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Stopnja zaščite	IP20
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L