

Izpust kondenzata WA-1-B

Številka dela: 158497

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	mehanski
Položaj vgradnje	navpično +/- 10°
Pomožno ročno upravljanje	tipkalna
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	zunanjí mehanski, povsem avtomatski
Merilna veličina	nivo napolnjenosti
Ventilska funkcija	2/2, zaprt, monostabilen
Delovni tlak	4 bar...16 bar
Delovni medij	Voda
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	210 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek za odvajanje kondenzata	G1/4
Pnevmatični priključek	M9
Material ohišja	Medenina PA