

Kompaktni valj


DMM-10- -P-A-S2

Številka dela: 158508


FESTO

za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah, veliko možnosti pritrditve.

Ostale dolžine gibov na zahtevo. Na voljo samo v standardnih dolžinah gibov 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 30 mm |
| Premer bata | 10 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstrukcijska zgradba | Bat Batnica Profilna cev |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | Skoznja batnica |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Pritezni moment pritrditve pogona | 1 Nm +10 % |
| Teoretična sila pri 6 bar | 40 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 40 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 40 N |
| Način pritrditve | po izbiri: s skoznjo izvrtino z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | M3 |
| Material, pokrov | Med (medenina) |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |