

# Okrogli valj EG-6-25-PK-3

Številka dela: 15895

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	25 mm
Premer bata	6 mm
Blaženje	na eni strani ni nastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	brez
Različice	enostranska batnica
Delovni tlak	3 bar...7 bar
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	11.8 N
Teoretična minimalna povratna sila vzmeti	2.5 N
Teoretična največja povratna sila vzmeti	5.2 N
Teža izdelka	24 g
Način pritrditve	s protimatico
Pnevmatični priključek	PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	visoko legirano jeklo
Material tesnil	NBR
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material cevi valja	visoko legirano nerjavno jeklo