


Priključni kabel KMP1-02-VI-16-X

Številka dela: 158987
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Kabel je na voljo v dolžinah od 1 - 99 m.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Električni priključek	40-polni Priključnica
Struktura kabla	39 x 0,75 mm ²
Premer kabla	17 mm
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplášenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	posrebren Bakrena zlitina