

Zaskočni priključek T NPKA-T-Q6-E-P10

Številka dela: 1590710

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	4 mm
Globina vstavljanja gibke cevi	25.8 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	12.5 g
Pnevmatični priključek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA66-GF30
Material navojnega tesnila	NBR
Material tulke	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR