


# Tlačno stikalo PEV-1/4-A-SW27

Številka dela: 159259

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE
Območje merjenja tlaka	1 bar...10 bar
Delovni tlak	1 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okolice	-20 °C...100 °C
Funkcija preklopnega elementa	preklopnik
Največja preklopna frekvenca	3 Hz
Največja preklopna izhodna napetost AC	250 V
Največja preklopna izhodna napetost DC	250 V
Največji izhodni tok	4000 mA
Območje delovne napetosti DC	12 V...250 V
Električni priključek	4-polni Vtič
Način pritrditve	privijačenje
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	G1/4
Teža izdelka	138 g
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material membrane	NBR
Območje nastavljanja pragovnih vrednosti	1 bar...10 bar
Stopnja zaščite	IP65
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L