


Prirobnica motorja EAMF-A-77A-140A

Številka dela: 1593636

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1280 g
Koda vmesnika Motor In	140A
Vmesniška koda ohišja sklopke	77 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS