



# Povezovalni kabel SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

Številka dela: 159435

FESTO

za senzorje in končna stikala.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2013.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61076-2-101 EN 61984
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Stopnja umazanije	3
Vrsta zaščite	IP65 IP68
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Električni priključek	Kotna vtičnica / prost konec M12x1 / - 5-polni / 3-žilni
Struktura kabla	3 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	4,5 mm
Dolžina kabla	5 m
Imenski presek vodnika	0,25 mm <sup>2</sup>
Kodiranje vtiča	A
Koda barve, izolacija žice	modra rjava črna
Barva ohišja	črna
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacija o materialu, izolacijski ovoj	PVC
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PU)