

Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-MAXI-A

Številka dela: 159610

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | maksi |
| Serija | D |
| Zaščita pred aktiviranjem | Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatsko |
| Konstruktivna zgradba | filter regulator z manometrom Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico |
| Največja količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Finost filtra | 40 µm |
| Zaščita posode | kovinska zaščitna košara |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Delovni tlak | 0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0.5 bar...12 bar |
| Največja histereza tlaka | 0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 8300 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:-] |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 2390 g |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo z opremo |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/4 |
| Material ohišja | cinkova tlačna litina |
| Material posode | PC |