

## Cev iz umetne mase PUN-12X2-BL

Številka dela: 159670

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                                     | 12 mm                                                                                                                                                                                                |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 62 mm                                                                                                                                                                                                |
| Notranji Ø                                    | 8 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Najmanjši polmer upogibanja                   | 33 mm                                                                                                                                                                                                |
| Napotek za uporabo                            | TPE-U na osnovi estrov<br>Cev iz umetne mase je lahko položena v stiku s kablji le, če njihova obloga ne vsebuje estra fosforne kisline. V nasprotnem primeru se lahko cev iz umetne mase poškoduje. |
| Lastnosti gibke cevi                          | primerno za energetske verige                                                                                                                                                                        |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                                                                                                 |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                                    |
| Odobritev                                     | TÜV                                                                                                                                                                                                  |
| Pristojni organ za izdajo certifikata         | B 013277 0506 00                                                                                                                                                                                     |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                                     |
| Material za požarni preskus                   | UL94 HB                                                                                                                                                                                              |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura okolice                           | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 0.0767 kg/m                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek                        | za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm                                                                                                                                                               |
| Barva                                         | modra                                                                                                                                                                                                |
| Trdota po Shoru                               | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                            |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                      |
| Material gibke cevi                           | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                                           |