



Vodilna enota SPZ-20-10-P-A-S6

Številka dela: 159743

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 10 mm |
| Nastavljivo območje končne lege/dolžine | 10 mm |
| Premer bata | 20 mm |
| Način delovanja pogonske enote | Drsnik |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Drсно vodilo |
| Konstruktivska zgradba | Vodilo |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | S6: temperaturno obstojna tesnila do maks. 150 °C |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 120 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 282 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 282 N |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | FPM |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |