


Blažilnik YSR-25-40-C

Številka dela: 160273

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Hod	40 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.4 s
Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice	1 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Dolžina blaženja	40 mm
Največja omejevalna sila	4000 N
Največja poraba energije na hod	160 J
Največja poraba energije na uro	150000 J
Največja preostala energija	0.8 J
Ponastavitvena sila	14 N
Min. sila vstavljanja	140 N
Teža izdelka	600 g
Masni razpon	200 kg
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo