

# T-vtična vez QST-V0-8

Številka dela: 160534

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                      | standardna  |
| Nazivni premer                                | 6.2 mm  |
| Material za požarni preskus                   | UL94 V-0 (ohišje)<br>UL94 V-0 (sprostilni obroč)                            |
| Zasnova                                       | T-oblika  |
| Velikost posode                               | 10  |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C                                       |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem  |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...60 °C  |
| Teža izdelka                                  | 18 g  |
| Pnevmatični priključek 1                      | za zunanji Ø gibke cevi 8 mm  |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 8 mm  |
| Barva sprostilnega obroča                     | črna  |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material ohišja                               | PBT   |
| Material sprostilnega obroča                  | PBT   |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR   |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo<br>Medenina                                  |