

Kompaktni valj ADVU-1/2"- -P-A


Številka dela: 160560

FESTO


za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 8 "
Premer bata	1/2"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Obratovalni tlak	17,4 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	51 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	68 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	8 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2 g
Osnovna masa za 0 mm giba	87 g
Pnevmatični priključek	UNF10-32
Obratovalni tlak [psi]	17,4 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje