


Kompaktni valj ADVU-2 1/2"- -P-A

Številka dela: 160567

FESTO

za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 12 "
Premer bata	2 1/2"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Obratovalni tlak	8,7 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,5163 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	393 lbf
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	420 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	4,727 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	3,774 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	37,354 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,564 oz
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Obratovalni tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje