

Kompaktni valj ADVULQ-1"- -A-P-A

Številka dela: 160593


FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.
Batnica z zunanjim navojem.

Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 0,04 ... 8 " |
| Premer bata | 1 " |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | kvadratna batnica |
| Obratovalni tlak | 14,5 ... 145 Psi |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -4 ... 176 °F |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 247 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 295 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 26 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 6 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 180 g |
| Pnevmatični priključek | UNF10-32 |
| Obratovalni tlak [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU) NBR |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu cevi valja | Aluminijeva litina za kovanje |