

# Kompaktni valj AEVUZ-2"- -A-P-A

Številka dela: 160636

FESTO


za brezdotočno zaznavanje,  
konec batnice z zunanjim navojem.

Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.

Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,2 ... 1 "
Premer bata	2"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	11,6 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	999 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	112 g
Dodatek mase na 10 mm giba	16 g
Osnovna masa za 0 mm giba	560 g
Dodatek mase na 10 mm giba	107 g
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Obratovalni tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje