

Kompaktni valj AEVULQ-4"- -P-A


Številka dela: 160648

FESTO

za brezdotično zaznavanje.Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,2 ... 1 "
Premier bata	4 "
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konec batnice	Notranji navoj
Varovanje pred zasukom/vodilo	kvadratna batnica
Obratovalni tlak	8,7 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	4.516 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	614 g
Dodatek mase na 10 mm giba	38 g
Osnovna masa za 0 mm giba	2.797 g
Dodatek mase na 10 mm giba	40 g
Pnevmatični priključek	NPT1/4-18
Obratovalni tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje