


# Okrogli valj CRDG-16- -P-A

Številka dela: 160981

FESTO

odporen na korozijo,  
za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Exemplary representation

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 ... 200 mm
Premer bata	16 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 6432
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	104 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	121 N
Dodatek mase na 10 mm giba	6 g
Osnovna masa za 0 mm giba	120 g
Način pritrditve	po izbiri: z zunanjim navojem s priborom
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno