


Prisesek VAS-8-M5-SI

Številka dela: 160988

FESTO

Tesnilni obroč ni vključen v obseg dobave.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2 mm
Premer priseska	8 mm
Efektiven premer priseska	5,5 mm
Konstruksijska zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-40 ... 200 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	1,6 N
Masa izdelka	2 g
Pritrdilni navoj	M5
Pritrditev priseska	M5
Vakuumski priključek	M5
Trdota v Shore	60 +/- 5
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu priseska	VMQ (silikon)