


Pretvornik tlaka PENV-A-W-12-LCD-RB

Številka dela: 161056

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Analogni izhod	0 - 10 V 4 - 20 mA
Električni priključek	11-polni Vtič
Vrsta zaščite	IP65
Pnevmatični priključek	G1/8
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	da
Merjena veličina	relativen tlak
Postopek merjenja	Piezorezistivno tlačni senzor z displejem
Območje nastavitve vrednosti praga	0,2 ... 12 bar
Območje nastavitve histereze [bar]	0,02 ... 9 bar
Območje obratovalne napetosti DC	15 ... 30 V
Maks. izhodni tok	5.000 mA
Izhod stikala	PNP
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	270 g
Območje merjenja tlaka	0 ... 12 bar
Natančnost FS	1 %
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino s H letvijo
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu ohišja	PC