

Tandem valj ADVUT-100x3- -P-A


Številka dela: 161145

FESTO

za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.

Pri tem izdelku je možno prirobnično pritrditev FUA-... montirati samo na strani zaključnega pokrova. Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 1 ... 150 mm |
| Premer bata | 100 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konec batnice | Notranji navoj |
| Konstruktivska zgradba | Bat Batnica Profilna cev |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 1,2 ... 10 bar |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 4.418 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 13.548 N |
| Način pritrditve | po izbiri: s priborom z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo |