


Večpoložajni modul DPVU-40

Številka dela: 161198

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	155 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prirobnice	gnetna aluminijeva zlitina
Material vijakov	jeklo pocinkano
Material valjastega zatiča	jeklo pocinkan