



Magnetni ventil MN1H-2-1/2-MS-NPT

Številka dela: 161729

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Membranski ventil
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	1/2 NPT
Nazivni premer	13 mm
Ventilska funkcija	2/2, zaprt, monostabilen
Pomožno ročno upravljanje	možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme tipkalna
Smer toka	ni reverzibilna
Medij	filtriran stisnjen zrak, finost filtra 200 µm
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Tlak medija	0.5 bar...10 bar
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala vijaka	1.4301
Teža izdelka	400 g
Stopnja zaščite	IP65