

Pritrditev s kotnikom HZF-40

Številka dela: 161808

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	142 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo, pocinkano