

# Prirobnična pritrditev FZF-40

Številka dela: 161815

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	109 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vijakov	jeklo, pocinkano