

Nihajna prirobnica SZF-18

Številka dela: 161819

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	25 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material ležaja	Umetna masa
Material vijakov	jeklo, pocinkano