

Kotna vtičnica MPPE-3-B

Številka dela: 161839

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	500
Način pritrditve	s pokrivno matico
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	65 g
Električni priključek	8-polni doza, kotna oblika možnost lotanja
Območje delovne napetosti DC	60 V
Tokovna obremenljivost	5 A
Kabelski navojni priključek	Pg9
Dovoljen premer kabla	6 mm...8 mm
Prečni prerez priključka	0.75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-30 °C...95 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	PA
Material vtičnih kontaktov	Baker pocinjeno