

# Valj z dvojnim batom DPZJ-16-40-P-A-KF-S2

Številka dela: 162049

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 40 mm                                                               |
| Nastavljivo območje končnega položaja/dolžina             | 10 mm                                                               |
| Premer bata                                               | 16 mm                                                               |
| Način delovanja pogonske enote                            | jarem                                                               |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Vodilo                                                    | Kroglično obtočno vodilo                                            |
| Konstruktivna zgradba                                     | vodilo                                                              |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Različice                                                 | skožnja batnica                                                     |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Največja hitrost                                          | 1 m/s                                                               |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 0 – brez korozijske obremenitve                                     |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                      |
| Udarna energija v končnih položajih                       | 0.15 Nm                                                             |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 180 N                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 180 N                                                               |
| Alternativni priključki                                   | glej risbo izdelka                                                  |
| Pnevmatični priključek                                    | M5                                                                  |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material tesnil                                           | NBR                                                                 |
| Material ohišja                                           | gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material batnice                                          | cementirno jeklo                                                    |