


Valj z dvojnimi batom DPZ-20-40-P-A-KF

Številka dela: 162063

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	40 mm
Nastavljivo območje končnega položaja/dolžina	10 mm
Premier bata	20 mm
Način delovanja pogonske enote	jarem
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.2 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	282 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	376 N
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	M5
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	cementirno jeklo