


Vodilna enota SPZ-16-80-P-A-KF

Številka dela: 162175
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 80 mm |
| Nastavljivo območje končne lege/dolžine | 10 mm |
| Premer bata | 16 mm |
| Način delovanja pogonske enote | Drsnik |
| Dušenje | P-dušenje s kovinskim fiksnim prislonom |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Kroglična vodila |
| Konstruktivska zgradba | Vodilo |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 180 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 180 N |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Material cover | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material piston rod | Jeklo za cementiranje |