



# Vodilna enota SPZ-32-50-P-A-KF

Številka dela: 162195  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 50 mm  |
| Nastavljivo območje končne lege/dolžine   | 10 mm  |
| Premer bata                               | 32 mm  |
| Način delovanja pogonske enote            | Drsnik   |
| Dušenje                                   | P-dušenje s kovinskim fiksnim prislonom                            |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Vodilo                                    | Kroglična vodila   |
| Konstruktivska zgradba                    | Vodilo   |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala   |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja                           | dvosmerni  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 0 - brez korozijske obremenitve                                    |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 724 N  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 724 N  |
| Pnevmatični priključek                    | G1/8   |
| Material cover                            | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material seals                            | NBR  |
| Material housing                          | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material piston rod                       | Jeklo za cementiranje  |