

Kombinacija finega filtra LFMBA-3/8-D-MINI-A

Številka dela: 162668

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	0.01 µm
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Največja količina kondenzata	22 ml
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	1.5 bar...12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	500 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC